



AP 100 D GR



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, RS 100 кремнисто-серый, Концевая пластина, непосредственный монтаж с обеих сторон, Ширина: 22 mm
Заказ №	8817790000
Тип	AP 100 D GR
GTIN (EAN)	4032248517756
Кол.	20 Штука

AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	21.9 mm	Глубина (дюймов)	0.8622 inch
Высота	108.2 mm	Высота (в дюймах)	4.2598 inch
Ширина	22 mm	Ширина (в дюймах)	0.8661 inch
Масса нетто	7.5 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	кремнисто-серый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7032	Способность к заливке	Нет

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI

Классификации

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		


AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RS 100 – профильный корпус



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	PTSC KB40X14	Версия
Заказ №	4019420000	Монтажный винт (клемма), 0.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	Ширина: 16.9 mm, Высота: 7 mm
Кол.	100 ST	