

Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практической особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

### Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Концевая пластина, RS 100 кремнисто-серый, Концевая пластина, непосредственный монтаж с обеих сторон, Ширина: 22 mm |
| Заказ №    | <a href="#">8817790000</a>  |
| Тип        | AP 100 D GR   |
| GTIN (EAN) | 4032248517756   |
| Кол.       | 20 Штука  |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 21.9 mm  | Глубина (дюймов)  | 0.8622 inch |
| Высота      | 108.2 mm | Высота (в дюймах) | 4.2598 inch |
| Ширина      | 22 mm    | Ширина (в дюймах) | 0.8661 inch |
| Масса нетто | 7.5 g    |                   |             |

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

|                            |                 |                       |                                |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|
| Цветовой код               | кремнисто-серый | Вид защиты            | IP20 в установленном состоянии |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 7032        | Способность к заливке | Нет                            |

### Данные о материалах

|                                |       |                                       |                |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------|
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-2   | Изоляционный материал                 | PA 66          |
| Группа изоляционного материала | I     | Поверхность                           | необработанный |
| Основной материал              | PA 66 | Сравнительный показатель пробоя (CTI) | 600 ≤ CTI      |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 |             |             |


AP 100 D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения


DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)





## Аксессуары

### RS 100 – профильный корпус



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям.

Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практической особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | PTSC KB40X14               | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">4019420000</a> | Монтажный винт (клемма), 0.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190243029              | Ширина: 16.9 mm, Высота: 7 mm                           |
| Кол.       | 100 ST                     |   |