

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем SnapIn согласно IEC
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый разъем, Соединительный фланец, 90° вверх, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Заказ №	8829440000
Тип	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Кол.	1 Штука

IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 50 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C
 Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45 90°deg;
Описание артикула	Соединительный фланец, 90° вверх	Состав	Встраиваемая розетка с монтажным модулем и модуль RJ45 гнездо - гнездо 90°, вверх нетеряемая крышка
Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Категория	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAE00003EW Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 1500 V AC/DC Электрическая прочность, контакт / контакт ≥ 1000 V AC/DC

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединение RJ45 / модуль



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20
для медных и оптоволоконных проводов

Основные данные для заказа

Тип	IE-XRJ45/IDC	Версия	
Заказ №	8808330000	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801	
GTIN (EAN)	4032248505913	2010), IP20	
Кол.	1 ST		