Справочный листок технических данных

SRC-I CLIP LP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия





Основные данные для заказа

Версия	RIDERSERIES RCI, Фиксирующий зажим
Заказ №	<u>8869520000</u>
Тип	SRC-I CLIP LP
GTIN (EAN)	4032248745135
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный про	дукт <u>CXI CLIP P</u>

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
DOLLO				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	45.6 mm	Глубина (дюймов)	1.7953 inch	
Высота	16.6 mm	Высота (в дюймах)	0.6535 inch	
Ширина	15.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.6102 inch	
Масса нетто	2 g	ширина (в денинал)	0.0 102 111011	
Температуры				
T	40.00 05.00	-	40.00 70.00	
Температура хранения	-40 °C85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C70 °C	
Рабочая температура		Влажность	40°C / отн. влажность 93%, без образования	
Экологическое соответств	вие изделия		конденсата	
Экологическое соответств Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	вие изделия Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt%	нения	конденсата	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклю	чения	конденсата	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные	Соответствует без исклю	нения Основной материал	Пластмасса	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt% для низкопрофильных			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Исполнение	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt% для низкопрофильных реле			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Исполнение Цветовой код Классификации	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt% для низкопрофильных реле оранжевый	Основной материал	Пластмасса	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Исполнение Цветовой код Классификации ETIM 6.0	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt% для низкопрофильных реле оранжевый	Основной материал	Пластмасса ЕС002586	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Исполнение Цветовой код Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt% для низкопрофильных реле оранжевый EC002586 EC002586	Основной материал ETIM 7.0 ETIM 9.0	Пластмасса EC002586 EC002586	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Исполнение Цветовой код Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt% для низкопрофильных реле оранжевый EC002586 EC002586 EC002586	Основной материал ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	Пластмасса EC002586 EC002586 27-37-16-92	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC Общие данные Исполнение Цветовой код	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt% для низкопрофильных реле оранжевый EC002586 EC002586	Основной материал ETIM 7.0 ETIM 9.0	Пластмасса EC002586 EC002586	

Справочный листок технических данных




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG **SRC-I CLIP LP**

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing



Справочный листок технических данных

SRC-I CLIP LP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 6/15 K MC NE GE	Версия
Заказ №	<u>1880130000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 15 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248478910	Цветовой код: желтый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	
Тип	ESG 6/15 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1880100000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 15 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248478781	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	