

SCM-I QV P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Перекрестное соединение для разъемов в
RIDERSERIES RCM

Основные данные для заказа

Версия	RIDERSERIES RCM, Перемычка
Заказ №	8870850000
Тип	SCM-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631698
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	CXM CCP 2P RD

SCM-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Ширина	28 mm	Ширина (в дюймах)	1.1024 inch
Масса нетто	1.1 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-45 °C...70 °C
Рабочая температура		Влажность	40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные о перемычках

Номинальный ток	12 A	Изоляция	Да
Защита от прикосновения к опасным частям	Да	Цветовой код	белый
Количество перемкнутых клемм	2	Количество полюсов	2
Шаг в мм (P)	25.50 mm	Вид монтажа	втычной

Общие данные

Цветовой код	белый
--------------	-------

Размеры


Шаг в мм (P)	25.50 mm
--------------	----------

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Пример использования


How to install cross connection



Plug cross connection direct into wire-connection opening

Вставьте перемычки в кабельные соединения

Пример использования



Cross connection:
SCM-I QV P
Part-No. 8870850000

Sockets:
SCM-I xCO P

Перемычка замыкается с таким же соединением на соседнем основании