IE-XM-RJ45/RJ45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение RJ45 согласно IEC 60603-7-51

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка - розетка, RJ45, Соединение RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<u>8879050000</u>
Тип	IE-XM-RJ45/RJ45
GTIN (EAN)	4032248614844
Кол.	1 Штука

IE-XM-RJ45/RJ45



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	CUL US ONV		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Масса нетто	49 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-25 °C70 °C
Температура храпения Температура монтажа		. 400 чил томпоратура	20 070 0
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Cooperation 1	RJ45	Cooperation 2	DIAE
Соединение 1 Описание артикула	Соединение RJ45 - RJ45	Соединение 2	RJ45 Смотровое окно для
описание артикула	Сосдинение почо	Cociab	надписей величина шага 1 ТЕ согласно DIN 43880, совместимость с insta
Монтаж	Схема расположения выводов с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A (медь)	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Вид монтажа	TS 35	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP20	Циклы коммутации	750
Общие стандарты			
Сертификат № (DNV)	TAE00003EW	Ридонций растом стандарт	IEC 60603-7-5
Сертификат № (DNV) Сертификат № (cULus)	E316369	Вилочный разъем, стандарт	ILC 00003-7-0
	L3 10303		
Электрические свойства			
Сопротивление контакта	≤ 20 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Сопротивление изоляции	500 ΜΩ
Допустимая токовая нагрузка при 50°C	1 A	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

EC001121	ETIM 7.0	EC001121
EC001121	ETIM 9.0	EC001121
EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
27-44-03-90		
	EC001121 EC001121 27-44-03-90 27-44-03-90 27-44-03-90	EC001121 ETIM 9.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

IE-XM-RJ45/RJ45

Изображения

Габаритный чертеж



Изображение изделия



Изображение изделия







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Маркировка розетки



Маркировка для маркировочного поля розеток на монтажную рейку компании Weidmüller.

- Ваши преимущества: белый
- нейтральный
- в листах маркировок

Основные данные для заказа

Тип IE-DM Версия Заказ № <u>8813500000</u>

GTIN (EAN) 4032248513345

Kол. 50 ST

Статус каталога / Изображения