

Справочный листок технических данных

IE-XM-RJ45/RJ45

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
RJ45 согласно IEC 60603-7-51

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Монтажная рейка - розетка, RJ45, Соединение RJ45 - RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Заказ № | 8879050000 |
| Тип | IE-XM-RJ45/RJ45 |
| GTIN (EAN) | 4032248614844 |
| Кол. | 1 Штука |



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E316369 |

Размеры и массы

| | |
|-------------|------|
| Масса нетто | 49 g |
|-------------|------|

Температуры

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | Рабочая температура | -25 °C...70 °C |
| Температура монтажа | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|---------------------------|---|------------------|---|
| Соединение 1 | RJ45 | Соединение 2 | RJ45 |
| Описание артикула | Соединение RJ45 - RJ45 | Состав | Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta |
| Монтаж | Схема расположения выводов с цветовой кодировкой согласно EIA/TIA T568 A (медь) | Цветовой код | Светло-серый |
| Основной материал корпуса | PA 66, UL 94: V-0 | Категория | Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010) |
| Вид монтажа | TS 35 | Экранирование | Контакт с экранированием 360° |
| Вид защиты | IP20 | Циклы коммутации | 750 |

Общие стандарты

| | | | |
|----------------------|------------|---------------------------|---------------|
| Сертификат № (DNV) | TAE00003EW | Вилочный разъем, стандарт | IEC 60603-7-5 |
| Сертификат № (cULus) | E316369 | | |

Электрические свойства

| | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|
| Сопротивление контакта | ≤ 20 mΩ | Электрическая прочность, контакт / экран | ≥ 1500 V AC/DC |
| Электрическая прочность, контакт / контакт | ≥ 1000 V AC/DC | Сопротивление изоляции | 500 MΩ |
| Допустимая токовая нагрузка при 50 °C | 1 A | PoE / PoE+ | согласно IEEE 802.3at |


Технические данные

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Изображения

Габаритный чертеж



Изображение изделия



Изображение изделия





Аксессуары

Маркировка розетки



Маркировка для маркировочного поля розеток на монтажную рейку компании Weidmüller.

Ваши преимущества:

- белый
- нейтральный
- в листах маркировок

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | IE-DM | Версия |
| Заказ № | 8813500000 | |
| GTIN (EAN) | 4032248513345 | |
| Кол. | 50 ST | |