

IE-XM-RJ45/IDC-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Розетка на монтажную рейку, исполнение: модуль
RJ45 согласно IEC 60603-7-5 1, для жил с наружным
диаметром до 1,6 мм

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка - розетка, RJ45, Модуль RJ45, EIA/TIA 568 B, IP20, Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	8891980000
Тип	IE-XM-RJ45/IDC-B
GTIN (EAN)	4032248636938
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2015-03-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	IE-XM-RJ45/IDC

IE-XM-RJ45/IDC-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Масса нетто 55.4 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -25 °C...70

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	IDC
Описание артикула	Модуль RJ45, EIA/TIA 568 B	Состав	Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta
Монтаж	согласно EIA/TIA 586-B	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.4...0.64 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.48...0.48 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 26...AWG 26
Вид монтажа	TS 35	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAE00003EW Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-5

Сертификат № (cULus) E316369

Электрические свойства

Сопrotивление контакта	≤ 20 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Сопrotивление изоляции	500 MΩ
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at

IE-XM-RJ45/IDC-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-XM-RJ45/IDC-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Маркировка розетки



Маркировка для маркировочного поля розеток на монтажную рейку компании Weidmüller.

Ваши преимущества:

- белый
- нейтральный
- в листах маркировок

Основные данные для заказа

Тип	IE-DM	Версия	
Заказ №	8813500000		
GTIN (EAN)	4032248513345		
Кол.	50 ST		