

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем SnapIn согласно IEC
61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку USB

Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый разъем, Розетка USB, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Заказ №	8892670000
Тип	IE-XM-USB/USB-IP67
GTIN (EAN)	4032248641123
Кол.	1 Штука

IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	37 g
-------------	------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...85 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Соединение 1	USB	Соединение 2	USB
Описание артикула	Розетка USB	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0	Категория	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750


Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-XM-USB/USB-IP67

Изображения

Габаритный чертеж



IE-XM-USB/USB-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединение RJ45 / модуль



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20 для медных и оптоволоконных проводов

Основные данные для заказа

Тип	IE-XRJ45/IDC	Версия	
Заказ №	8808330000	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801	
GTIN (EAN)	4032248505913	2010), IP20	
Кол.	1 ST		