

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Соединение, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Заказ №	8901640000
Тип	IE-M12-COUP
GTIN (EAN)	4032248658206
Кол.	1 Штука

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 36 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...105 °C
Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	D
Основной материал корпуса	Армированный стекловолокном полиамид, Латунь, никелированный	Сопротивление изоляции	100 MΩ
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	≥ 100		

Общие данные

Количество полюсов	4	Соединение 1	M12
Соединение 2	M12	Описание артикула	Соединение
Состав	Гнездо M12 в гнездо M12	Основной материал корпуса	Армированный стекловолокном полиамид, Латунь, никелированный
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Соединительная резьба	M12
Экранирование	Контакт с экранированием 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	≥ 100		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1000 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
Сопротивление изоляции	100 MΩ		

IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Общие технические данные

Количество полюсов	4	Кодировка	D
Соединительная резьба	M12	Основной материал корпуса	Армированный стекловолокном полиамид, Латунь, никелированный
Сопротивление изоляции	100 MΩ	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	≥ 100		

Классификации

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


IE-M12-COUP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

