# Справочный листок технических данных

## **WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Продукт более не выпускается, Спецификации исключительно в информационных целях





#### Основные данные для заказа

Заказ №	8943120000	
Тип	WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W	
GTIN (EAN)	4032248752713	
Кол.	1 Штука	
Статус поставки	Снято с производства	
Доступно до	упно до 2024-06-04Т00:00:00+02:00	

# Справочный листок технических данных



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W**

## Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы			,	
Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch	
Ширина	55.5 mm	Ширина (в дюймах)	2.185 inch	
	125 mm	Длина (в дюймах)	4.9212 inch	
Масса нетто	425 g			
Температуры				
Температура хранения	-4070 °C	Температура окружающей среды	70 °C	
Рабочая температура	-2570 °C			
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	COOTRETCTBVET hes MCVTION	ения		
REACH SVHC	Соответствует без исключения  Het SVHC выше 0,1 wt%			
	·			
Вид соединения	Пружинное соединение	Вид компонента	Сопротивление	
			<u></u>	
Степень загрязнения	2		<u>'</u>	
 Область подключения				
Вид соединения	Пружинное соединение	Длина снятия изоляции	7 mm	
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	1 mm²	Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0.08 mm²	
Вход				
Сопротивление	8 x 3,6 kΩ 1 W			
Размеры				
Вид соединения	Пружинное соединение			
Классификации				
	FC002024	ETIM 7.0	FC002024	
<b>Классификации</b> ETIM 6.0  ETIM 8.0	EC002024 EC002024	ETIM 7.0 ECLASS 10.0	EC002024 27-26-01-90	

Статус каталога / Изображения