

WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Продукт более не выпускается, Спецификации исключительно в информационных целях



Основные данные для заказа

Заказ №	8943 120000
Тип	WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W
GTIN (EAN)	4032248752713
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-06-04T00:00:00+02:00

WIDERSTANDSBOX 8X18K 3W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	55.5 mm	Ширина (в дюймах)	2.185 inch
Длина	125 mm	Длина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	425 g		

Температуры

Температура хранения	-40...70 °C	Температура окружающей среды	...70 °C
Рабочая температура	-25...70		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные соединения

Вид соединения	Пружинное соединение	Вид компонента	Сопротивление
----------------	----------------------	----------------	---------------

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Область подключения

Вид соединения	Пружинное соединение	Длина снятия изоляции	7 mm
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	1 mm ²	Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0.08 mm ²

Вход

Сопротивление	8 x 3,6 kΩ 1 W
---------------	----------------

Размеры

Вид соединения	Пружинное соединение
----------------	----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002024
----------	----------