

**IE-TO-LCD-MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Розетка монтажной рейки, конструкция дуплексного соединения LC согласно IEC 61754-20

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная, LC-Duplex, Многомодовый, GOF, POF, IP20
Заказ №	<a href="#">8947010000</a>
Тип	IE-TO-LCD-MM
GTIN (EAN)	4032248735020
Кол.	10 Штука

## IE-TO-LCD-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Масса нетто	32.5 g
-------------	--------

## Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-20
---------------------------	--------------

## Общие данные


Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Вид монтажа	TS 35	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	1000	Тип волокна	Многомодовый, GOF, POF
Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex		

## Классификации


ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

Drawings

Габаритный чертеж



## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	