

M-D-STRIPAX



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тefлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие сращивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Заказ №	9001280000
Тип	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
Кол.	1 Штука



M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16 mm
Высота	135 mm
Ширина	82 mm
Масса нетто	107.36 g

Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота (в дюймах)	5.3149 inch
Ширина (в дюймах)	3.2283 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для зачистки проводов до 1 mm ² для ПВХ/силикона
-------------------	--

Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота (в дюймах)	5.3149 inch
Ширина (в дюймах)	3.2283 inch

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией
Диаметр провода, мин.	0.3 mm
Зона снятия изоляции AWG, мин.	28 AWG
Длина зачистки, макс.	7 mm

Диаметр провода, макс.	1.3 mm
Зона снятия изоляции AWG, макс.	18 AWG
Зона снятия изоляции, мин.	0.08 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²

Поперечное сечение соединительного 0.08 mm²
проводка, мин.

Классификации

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109
ECLASS 15.0	21-04-37-06

ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 14.0	21-04-37-06

Изображения

Пример использования





M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тefлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие сращивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяются
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Тип	МЕНА KP GE M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003600000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190140274	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP RT M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003610000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190058272	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP GN M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003620000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190130527	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP BL M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003630000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190094256	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP SW M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003640000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190020507	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP WS M-D-SPX	Версия
Заказ №	9006970000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4032248363711	
Кол.	1 ST	