

M-D-STRIPAX



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Заказ №	9001280000
Тип	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008 1900 11215
Кол.	1 Штука

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	135 mm	Высота (в дюймах)	5.3149 inch
Ширина	82 mm	Ширина (в дюймах)	3.2283 inch
Масса нетто	107.36 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для зачистки проводов до 1 мм ² для ПВХ/силикона
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией	Диаметр провода, макс.	1.3 mm
Диаметр провода, мин.	0.3 mm	Зона снятия изоляции AWG, макс.	18 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	28 AWG	Зона снятия изоляции, мин.	0.08 mm ²
Длина зачистки, макс.	7 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Тип	МЕНА КР GE M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003600000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190140274	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА КР RT M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003610000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190058272	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА КР GN M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003620000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190130527	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА КР BL M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003630000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190094256	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА КР SW M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003640000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190020507	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА КР WS M-D-SPX	Версия
Заказ №	9006970000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4032248363711	
Кол.	1 ST	