



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

Версия	Cutting tool for one-hand operation
Заказ №	9002170000
Тип	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Кол.	1 Штука

Технические данные

www.weidmueller.com

Размеры и массы

Глубина	12 mm
Высота	44 mm
Ширина	208 mm
Масса нетто	280.78 g

Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина (в дюймах)	8.189 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для резки без обжима попечных соединителей Weidmüller Z-ряда	Исполнение	механическая, для управления одной рукой
-------------------	--	------------	---

Режущие инструменты

Медный кабель - одножильный, макс. 2 AWG (AWG)	Медный кабель - одножильный, макс. 35 mm ²
Медный кабель - гибкий, макс. (AWG) 6 AWG	Медный кабель - гибкий, макс. 16 mm ²
Медный кабель - многожильный, макс. 2/0 AWG (AWG)	Медный кабель - многожильный, макс. 70 mm ²
Медный кабель, макс. диаметр	14 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		