

КТ ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

Версия	Cutting tool for one-hand operation
Заказ №	9002170000
Тип	КТ ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
Кол.	1 Штука

КТ ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	208 mm	Ширина (в дюймах)	8.189 inch
Масса нетто	280.78 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для резки без обжима поперечных соединителей Weidmüller Z-ряда	Исполнение	механическая, для управления одной рукой
-------------------	---	------------	--

Режущие инструменты

Медный кабель - одножильный, макс. (AWG)	2 AWG	Медный кабель - одножильный, макс.	35 mm ²
Медный кабель - гибкий, макс. (AWG)	6 AWG	Медный кабель - гибкий, макс.	16 mm ²
Медный кабель - многожильный, макс. (AWG)	2/0 AWG	Медный кабель - многожильный, макс.	70 mm ²
Медный кабель, макс. диаметр	14 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		