



МЕНА KP GE M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тefлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие сращивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Ножевой блок
Заказ №	9003600000
Тип	МЕНА KP GE M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190140274
Кол.	1 Штука

МЕНА KP GE M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16 mm
Высота	11.5 mm
Ширина	26 mm
Длина	26 mm
Масса нетто	3.68 g

Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота (в дюймах)	0.4528 inch
Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Длина (в дюймах)	1.0236 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Комплект ножей для Mini-Duro-Stripax до AWG30 для ПТФЭ
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Провод со специальной изоляцией	Диаметр провода, макс.	0.3 mm
Диаметр провода, мин.	0.2 mm	Длина зачистки, макс.	7 mm
Длина зачистки, мин.	3 mm	Цветовой код	желтый

Классификации

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		