

МЕНА КР GE M-D-SPX



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Ножевой блок
Заказ №	9003600000
Тип	МЕНА КР GE M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008 190 140274
Кол.	1 Штука

МЕНА КР GE M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	11.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4528 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Длина	26 mm	Длина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	3.68 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Комплект ножей для Mini-Duro-Stripax до AWG30 для ПТФЭ
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Провод со специальной изоляцией	Диаметр провода, макс.	0.3 mm
Диаметр провода, мин.	0.2 mm	Длина зачистки, макс.	7 mm
Длина зачистки, мин.	3 mm	Цветовой код	желтый

Классификации

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		