

**МЕНА КР BL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тefлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие сращивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

**Основные данные для заказа**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Версия     | Аксессуар, Ножевой блок    |
| Заказ №    | <a href="#">9003630000</a> |
| Тип        | МЕНА КР BL M-D-SPX         |
| GTIN (EAN) | 4008190094256              |
| Кол.       | 1 Штука                    |

**МЕНА KP BL M-D-SPX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

|             |         |
|-------------|---------|
| Глубина     | 16 mm   |
| Высота      | 11.5 mm |
| Ширина      | 26 mm   |
| Длина       | 26 mm   |
| Масса нетто | 3.68 g  |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Глубина (дюймов)  | 0.6299 inch |
| Высота (в дюймах) | 0.4528 inch |
| Ширина (в дюймах) | 1.0236 inch |
| Длина (в дюймах)  | 1.0236 inch |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто          |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

**Технические данные**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Описание артикула | Комплект ножей для Mini-Duro-Stripax до AWG20 для ПТФЭ |
|-------------------|--|

**Инструменты для снятия изоляции**

|                       |                                 |                        |         |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------|
| Тип кабеля            | Провод со специальной изоляцией | Диаметр провода, макс. | 0.92 mm |
| Диаметр провода, мин. | 0.88 mm                         | Длина зачистки, макс.  | 7 mm    |
| Длина зачистки, мин.  | 3 mm                            | Цветовой код           | синий   |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001509    | ETIM 9.0    | EC001509    |
| ETIM 10.0   | EC001509    | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 |             |             |