

M-D-STRIPAX AWG 18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Заказ №	9003740000
Тип	M-D-STRIPAX AWG 18
GTIN (EAN)	4008190008345
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2022-03-01T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	MEHA KP SW M-D-SPX

M-D-STRIPAX AWG 18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	135 mm	Высота (в дюймах)	5.3149 inch
Ширина	82 mm	Ширина (в дюймах)	3.2283 inch
Масса нетто	118 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	инструмент для снятия изоляции ПТФЭ до AWG18
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Провод со специальной изоляцией	Диаметр провода, макс.	1.21 mm
Диаметр провода, мин.	1 mm	Зона снятия изоляции AWG, макс.	18 AWG
Зона снятия изоляции AWG, мин.	18 AWG	Длина зачистки, макс.	7 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX AWG 18

Изображения

Пример использования

M-D-STRIPAX AWG 18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части

- Гибкие и одножильные провода с изоляцией из ПВХ, тефлона (ПТФЭ) и силикона
- Отсутствие повреждений проводников благодаря специальной форме лезвий
- Отсутствие срачивания отдельных проводов
- Вставные лезвия легко заменяемы
- Все вставки подходят к корпусу
- Направляющие пластины в кассетах с лезвиями облегчат правильное расположение провода в инструменте

Основные данные для заказа

Тип	МЕНА KP GE M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003600000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190140274	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP RT M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003610000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190058272	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP GN M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003620000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190130527	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP BL M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003630000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190094256	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP SW M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003640000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4008190020507	
Кол.	1 ST	
Тип	МЕНА KP WS M-D-SPX	Версия
Заказ №	9006970000	Аксессуар, Ножевой блок
GTIN (EAN)	4032248363711	
Кол.	1 ST	