

Справочный листок технических данных

M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- С внутренним проводом Ø 1 мм
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Автоматическое открытие зажимных губок после зачистки

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
Заказ №	9003750000
Тип	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008190068042
Кол.	1 Штука



M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16 mm
Высота	135 mm
Ширина	82 mm
Масса нетто	96.73 g

Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота (в дюймах)	5.3149 inch
Ширина (в дюймах)	3.2283 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Технические данные

Описание артикула	инструмент для снятия изоляции оптоволоконных кабелей
-------------------	---

Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота (в дюймах)	5.3149 inch
Ширина (в дюймах)	3.2283 inch

Инструменты для снятия изоляции

Тип кабеля	Проводник POF (пластмассовый оптоволоконный кабель) с внутренним проводником диаметром 1 мм	Диаметр провода, макс.	1 mm
Зона снятия изоляции AWG, макс.	18 AWG	Длина зачистки, макс.	7.5 mm
Цветовой код	серый	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.78 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

M-D-STRIPAX LWL

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- С внутренним проводом Ø 1 мм
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Автоматическое открытие зажимных губок после зачистки

Основные данные для заказа

Тип	МЕНА KP LWL M-D-SPX	Версия
Заказ №	9003760000	Аксессуар, Запасной нож
GTIN (EAN)	4008190055110	
Кол.	1 ST	