## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



- С внутренним проводом ø 1 мм
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Автоматическое открытие зажимных губок после зачистки

## Основные данные для заказа

	<u>'</u>
Версия	Аксессуар, Запасной нож
Заказ №	9003760000
Тип	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190055110
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **MEHA KP LWL M-D-SPX**

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	11.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4528 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Длина	26 mm	Длина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	11.5 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Технические данные

Onuccius ontuitino	Комплект ножей для LWL-	
Описание артикула	комплект ножей для суус-	
	Ctringy	
	Stripax	

## Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	1 mm	Цветовой код	серый		
Классификации					
			<u>'</u>		
ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509		
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509		
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37		
ECLASS 9.1	21-04-48-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37		
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91		
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91		
ECLASS 15.0	21-04-48-91				

Статус каталога / Изображения