

H0,5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал Е-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет
Заказ №	9004050000
Тип	H0,5/10
GTIN (EAN)	4008190153052
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

H0,5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.05 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции, (2)Wire-end ferrule	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1 mm	Длина поверхности контакта (L2)	10 mm
-----------------------------------	------	---------------------------------	-------

Диаметр изоляции (D2)	2.1 mm	L1 в мм	10.00 mm
-----------------------	--------	---------	----------

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 20, макс.	AWG 20	Длина зачистки изоляции	10 mm
--	--------	-------------------------	-------

Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm ²
---	---------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

