

**H2,5/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 0,25-6,0 мм<sup>2</sup> (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим спосо-  
бом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 18 мм, Нет
Заказ №	<a href="#">9004090000</a>
Тип	H2,5/18
GTIN (EAN)	4008 19014792 1
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

**Размеры и массы**

Масса нетто 0.18 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
-------------------	-----------------------------------	------------	-------------

**Кабельные наконечники**

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
Диаметр изоляции (D2)	3.4 mm	L1 в мм	18.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Длина зачистки изоляции	18 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H2,5/18**

**Изображения**

