

**H4,0/15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 0,25-6,0 мм<sup>2</sup> (AWG 24-10)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим спосо-  
бом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 мм, 15 мм, Нет
Заказ №	<a href="#">9004100000</a>
Тип	H4,0/15
GTIN (EAN)	4008190119003
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

**Размеры и массы**

Масса нетто 0.24 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Технические данные**

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
-------------------	-----------------------------------	------------	-------------

**Кабельные наконечники**

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	15 mm
Диаметр изоляции (D2)	4 mm	L1 в мм	15.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Длина зачистки изоляции	15 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm <sup>2</sup>		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H4,0/15**

**Изображения**

