



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал Е-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет
Заказ №	9004110000
Тип	H4,0/18
GTIN (EAN)	4008190148348
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.29 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции, (2)Wire-end ferrule	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
-----------------------------------	--------	---------------------------------	-------

Диаметр изоляции (D2)	4 mm	L1 в мм	18.00 mm
-----------------------	------	---------	----------

Поперечное сечение подключаемого проводка AWG, макс.	AWG 12	Длина зачистки изоляции	18 mm
---	--------	-------------------------	-------

Поперечное сечение соединяемого проводка	4 mm ²
---	-------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

