

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим спосо-
бом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Стандартный, 32 мм, 32 мм, Нет |
| Заказ № | 9004240000 |
| Тип | H70,0/32 |
| GTIN (EAN) | 4008190131395 |
| Кол. | 50 Штука |
| Упаковка | Россыпью |

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто

4.57 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует без исключения

REACH SVHC

Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула

Кабельный наконечник без изоляции, (2)Wire-end ferrule

Исполнение

Стандартный

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 12.5 mm

Длина поверхности контакта (L2) 32 mm

Диаметр изоляции (D2) 15 mm

L1 в мм 32.00 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 2/0

Длина зачистки изоляции 32 mm

Поперечное сечение соединяемого провода 70 mm²

Классификации

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

H70,0/32

Изображения

