

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим спосо-
бом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 мм, 32 мм, Нет
Заказ №	9004240000
Тип	H70,0/32
GTIN (EAN)	4008190131395
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	4.57 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции, (2)Wire-end ferrule	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	12.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	32 mm
Диаметр изоляции (D2)	15 mm	L1 в мм	32.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2/0	Длина зачистки изоляции	32 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	70 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H70,0/32

Изображения

