

Справочный листок технических данных


H1,5/14D SW BD

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Связка планок кабельных наконечников (50 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
Заказ №	9004350000
Тип	H1,5/14D SW BD
GTIN (EAN)	4008190005474
Кол.	500 Штука
Упаковка	На катушке



H1,5/14D SW BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.1 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	кабельные наконечники в рулоне, цвет - черный	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 1.7 mm

Диаметр изоляции (D2) 3.2 mm

L1 в мм 14.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.15 mm

Длина зачистки изоляции 10 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 8 mm

Толщина изоляции (S2) 0.25 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 16, макс.

Военное обозначение T 20A 012 A

Поперечное сечение соединяемого провода 1.5 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

Изображения

Чертеж

