


H2,5/19D ZH BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 13 mm, 10 mm, синий
Заказ №	9004430000
Тип	H2,5/19D ZH BL SV
GTIN (EAN)	4008 190099367
Кол.	250 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

H2,5/19D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.33 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - синий	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	10 mm
Ширина изоляции (B)	4.5 mm	Высота изоляции (A)	8 mm
Толщина изоляции (S2)	0.4 mm	L1 в мм	19.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	13 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm ²
Цветовой код	DIN		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Чертеж

