

Справочный листок технических данных


H6,0/23D ZH GE SV

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, желтый
Заказ №	9004720000
Тип	H6,0/23D ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190962210
Кол.	100 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов



H6,0/23D ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.7 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - желтый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	---	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 4.5 mm

Ширина изоляции (B) 6.2 mm

Толщина изоляции (S2) 0.5 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 10 макс.

Длина зачистки изоляции 20 mm

Цветовой код DIN

Длина поверхности контакта (L2) 12 mm

Высота изоляции (A) 11.4 mm

L1 в мм 23.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.2 mm

Поперечное сечение соединяемого провода 6 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

Изображения

Чертеж

