

H1,0/19 ZH GE SV


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 16 mm, 12 mm, желтый
Заказ №	9004910000
Тип	H1,0/19 ZH GE SV
GTIN (EAN)	4008190482688
Кол.	500 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

H1,0/19 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.19 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - желтый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	---	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Ширина изоляции (B)	3.2 mm	Высота изоляции (A)	5.8 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	L1 в мм	19.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	16 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm ²
Цветовой код	Weidmueller		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H1,0/19 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

