### Справочный листок технических данных

### H1,5/20 ZH R SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- В ленте из пакетов (5 х 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 15 mm, 12 mm, красный
Заказ №	<u>9004920000</u>
Тип	H1,5/20 ZH R SV
GTIN (EAN)	4008190482695
Кол.	500 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты
-------------

CUL US USTED Pending

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E499744

#### Размеры и массы

Масса нетто	0.21 g

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный	Исполнение	Двойной наконечник
	наконечник, цвет -		
	красный		

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Ширина изоляции (В)	3.6 mm	Высота изоляции (А)	6.5 mm
Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	L1 в мм	20.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 16	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	15 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm <sup>2</sup>
Цветовой код	Weidmueller		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Статус каталога / Изображения

### Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

H1,5/20 ZH R SV

#### Чертеж

