

**H6,0/23T ZH GN SV**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 20 mm, 12 mm, зеленый
Заказ №	<a href="#">9005 160000</a>
Тип	H6,0/23T ZH GN SV
GTIN (EAN)	4008 190482749
Кол.	100 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

## H6,0/23T ZH GN SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 0.69 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - зеленый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	4.5 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Ширина изоляции (B)	6.2 mm	Высота изоляции (A)	11.4 mm
Толщина изоляции (S2)	0.5 mm	L1 в мм	23.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm
Длина зачистки изоляции	20 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm <sup>2</sup>
Цветовой код	Telemecanique		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

