

# Справочный листок технических данных


## H0,5/14 OR BD GSP

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, оранжевый
Заказ №	<a href="#">9005810000</a>
Тип	H0,5/14 OR BD GSP
GTIN (EAN)	4008190275877
Кол.	5000 Штука
Упаковка	Катушка



## H0,5/14 OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 0.1 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	кабельные наконечники в рулоне, цвет - оранжевый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1 mm
Диаметр изоляции (D2)	2.6 mm
L1 в мм	14.00 mm
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm <sup>2</sup>

Длина поверхности контакта (L2)	8 mm
Толщина изоляции (S2)	0.25 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20
Длина зачистки изоляции	10 mm
Цветовой код	Weidmueller

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005
ECLASS 15.0	27-40-02-01

ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 14.0	27-40-02-01

**Изображения**

**Чертеж**

