

Справочный листок технических данных


H0,75/14D GR BD GSP

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Связка кабельных наконечников на бобине (5 000 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
Заказ №	9005870000
Тип	H0,75/14D GR BD GSP
GTIN (EAN)	4008190275938
Кол.	5000 Штука
Упаковка	Катушка



H0,75/14D GR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.12 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	кабельные наконечники в рулоне, цвет - серый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 1.2 mm

Диаметр изоляции (D2) 2.8 mm

L1 в мм 14.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.15 mm

Поперечное сечение соединяемого провода AWG, макс. 0.75 mm²

Длина поверхности контакта (L2) 8 mm

Толщина изоляции (S2) 0.25 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 18

Длина зачистки изоляции 10 mm

Цветовой код DIN

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

Изображения

Чертеж

