



Инструменты для обжима изолированных соедините-
лей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконеч-
ники, параллельные и последовательные соединители
и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качествен-
ный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при
работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Заказ №	9006120000
Тип	СТ1 6
GTIN (EAN)	4008 190044527
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	690.27 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наконечников 0,5-6 мм ²	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.5 mm ²		



Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 6 mm² с сечением, макс.

Кабельные наконечники для проводов 0.5 mm² с сечением, мин.


Вид/профиль обжима	Овальный обжим, Двойной обжим	
Обжимная станция	Номер обжимной станции	1
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm ²
	Сечение проводника AWG, мин.	20 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	16 AWG
	Цвет обжимной станции	Красный
	Номер обжимной станции	2
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2.5 mm ²
	Сечение проводника AWG, мин.	16 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	14 AWG
	Цвет обжимной станции	Синий
	Номер обжимной станции	3
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²
	Сечение проводника AWG, мин.	12 AWG
	Сечение проводника AWG, макс.	10 AWG
	Цвет обжимной станции	Желтый

Изображения



Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, вилка



Изолированные ножевые наконечники вилочного типа из ПВХ с медной гильзой


- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	FSKI/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	1491790000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301540	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/0,5-1,0/488	Версия
Заказ №	1491810000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301380	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/0,5-1,0/638	Версия
Заказ №	1491820000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301670	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/1,5-2,5/488	Версия
Заказ №	1491850000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301687	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/1,5-2,5/638	Версия
Заказ №	1491830000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301830	
Кол.	100 ST	
Тип	FSKI/4,0-6,0/638	Версия
Заказ №	1491840000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301823	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5M638 R	Версия
Заказ №	9200580000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410422	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5M638 R	Версия
Заказ №	9200590000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410439	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6M638 R	Версия
Заказ №	9200600000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410446	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410361	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5F488 R	Версия
Заказ №	9200530000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410378	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5F638 R	Версия
Заказ №	9200540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410385	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5F488 R	Версия
Заказ №	9200550000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410392	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5F638 R	Версия
Заказ №	9200560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410408	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6F638 R	Версия
Заказ №	9200570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410415	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/285	Версия
Заказ №	1491620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301526	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/288	Версия
Заказ №	1491630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301489	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	1491650000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301519	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/485	Версия
Заказ №	1491660000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301410	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Тип	VFSKHI/0,5-1,0/488	Версия
Заказ №	1491670000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301502	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/638	Версия
Заказ №	1491680000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301618	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/0,5-1,0/285	Версия
Заказ №	1491640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301557	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/285	Версия
Заказ №	1491730000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301700	соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/288	Версия
Заказ №	1491740000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301472	соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/485	Версия
Заказ №	1491690000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301717	соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/488	Версия
Заказ №	1491710000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301663	соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/1,5-2,5/638	Версия
Заказ №	1491720000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301564	соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/4,0-6,0/638	Версия
Заказ №	1491750000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301816	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Версия
Заказ №	1491760000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301588	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 1,5T638 R	Версия
Заказ №	9200610000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410453	соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5T638 R	Версия
Заказ №	9200620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410460	соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6T638 R	Версия
Заказ №	9200630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410477	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Трубки для кабельных наконечников, полностью изолированные



Полностью изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F638 RF	Версия
Заказ №	9200640000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410484	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 2,5F638 RF	Версия
Заказ №	9200650000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410491	
Кол.	100 ST	
Тип	LIF 6F638 RF	Версия
Заказ №	9200660000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410507	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/285	Версия
Заказ №	1491860000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301915	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/288	Версия
Заказ №	1491870000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301908	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/485	Версия
Заказ №	1491880000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301748	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/488	Версия
Заказ №	1491890000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301786	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/0,5-1,0/638	Версия
Заказ №	1491910000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301847	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/485	Версия
Заказ №	1491920000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301694	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/1,5-2,5/488	Версия
Заказ №	1491930000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301762	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Тип	VFSKHV/1,5-2,5/638	Версия
Заказ №	1491940000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301922	
Кол.	100 ST	
Тип	VFSKHV/4,0-6,0/638	Версия
Заказ №	1491950000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301946	
Кол.	100 ST	

Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	KQI-M10/-1	Версия
Заказ №	1492130000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M10/-2,5	Версия
Заказ №	1492340000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M10/-6	Версия
Заказ №	1492410000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M12/-2,5	Версия
Заказ №	1492350000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M12/-6	Версия
Заказ №	1492420000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M2,5/-1	Версия
Заказ №	1492150000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M2/-0,5	Версия
Заказ №	1492090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Тип	KQI-M2/-1	Версия
Заказ №	1492140000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302127	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3,5/-1	Версия
Заказ №	1492180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302080	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3,5/-2,5	Версия
Заказ №	1492270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302134	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3/-0,5	Версия
Заказ №	1492100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302011	соединитель, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3/-1	Версия
Заказ №	1492170000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302035	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M3/-2,5	Версия
Заказ №	1492250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302073	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-0,5	Версия
Заказ №	1492110000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302103	соединитель, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-1	Версия
Заказ №	1492200000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302301	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-2,5	Версия
Заказ №	1492290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302172	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/-6	Версия
Заказ №	1492370000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302264	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/S/-1	Версия
Заказ №	1492190000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302165	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M4/S/-2,5	Версия
Заказ №	1492280000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302141	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/-0,5	Версия
Заказ №	1492120000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302042	соединитель, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Тип	KQI-M5/-1	Версия
Заказ №	1492220000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302110	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/-2,5	Версия
Заказ №	1492310000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302271	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/-6	Версия
Заказ №	1492380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302219	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/S/-1	Версия
Заказ №	1492210000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302004	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M5/S/2,5	Версия
Заказ №	1492300000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302332	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M6/-1	Версия
Заказ №	1492230000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302400	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M6/-2,5	Версия
Заказ №	1492320000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302417	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M6/-6	Версия
Заказ №	1492390000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302509	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M8/-1	Версия
Заказ №	1492240000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302066	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M8/-2,5	Версия
Заказ №	1492330000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302325	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQI-M8/-6	Версия
Заказ №	1492400000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118302257	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Вилчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KQIG-M10/-6	Версия
Заказ №	1491320000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301199	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M3,5/-1	Версия
Заказ №	1492530000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302370	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M3,5/-2,5	Версия
Заказ №	1492610000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302097	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M3/-1	Версия
Заказ №	1492520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302431	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M3/-2,5	Версия
Заказ №	1492600000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302202	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/-1	Версия
Заказ №	1492550000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302240	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/-2,5	Версия
Заказ №	1492630000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302424	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/-6	Версия
Заказ №	1491270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301342	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/S/-1	Версия
Заказ №	1492540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118302523	mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M4/S/-2,5	Версия
Заказ №	1492620000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302387	соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	


Аксессуары

Тип	KQIG-M5/-1	Версия
Заказ №	1492580000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1
GTIN (EAN)	4050118301793	mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M5/-2,5	Версия
Заказ №	1492640000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118302448	соединитель,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M5/-6	Версия
Заказ №	1491280000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6
GTIN (EAN)	4050118301311	mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M6/-1	Версия
Заказ №	1492590000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1
GTIN (EAN)	4050118302318	mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M6/-2,5	Версия
Заказ №	1491260000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301182	соединитель,1.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M6/-6	Версия
Заказ №	1491290000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4
GTIN (EAN)	4050118301328	mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KQIG-M8/-6	Версия
Заказ №	1491310000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6
GTIN (EAN)	4050118301298	mm ² ,4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M3 V	Версия
Заказ №	9200290000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410118	соединитель,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M3,5 V	Версия
Заказ №	9200300000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410125	соединитель,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M4 V	Версия
Заказ №	9200310000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410132	соединитель,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M5 V	Версия
Заказ №	9200320000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410149	соединитель,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 1,5M6 V	Версия
Заказ №	9200330000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410156	соединитель,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 2,5M3 V	Версия
Заказ №	9200350000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410170	соединитель,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,синий
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Тип	LIS 2,5M3,5 V	Версия
Заказ №	9200360000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410187	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 2,5M4 V	Версия
Заказ №	9200370000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410194	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 2,5M5 V	Версия
Заказ №	9200380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410224	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 2,5M6 V	Версия
Заказ №	9200390000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410231	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 6M10 V	Версия
Заказ №	9200450000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410293	
Кол.	50 ST	
Тип	LIS 6M4 V	Версия
Заказ №	9200410000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410255	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 6M5 V	Версия
Заказ №	9200420000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410262	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 6M6 V	Версия
Заказ №	9200430000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410279	
Кол.	100 ST	
Тип	LIS 6M8 V	Версия
Заказ №	9200440000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410286	
Кол.	50 ST	

Крючкообразные кабельные наконечники



Использование кабельных наконечников гарантирует пользователю неизменно высокое качество электрических соединений. Дополнительная выгода обусловлена преимуществами монтажа.

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	HBT 1,5 - 3,0 RT	Версия
Заказ №	1312440000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 3 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118115055	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 1,5 - 4,6 RT	Версия
Заказ №	1233340000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 4,6 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118210972	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 2,5 - 3,0 BL	Версия
Заказ №	1312450000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 3 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118115130	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 2,5 - 4,6 BL	Версия
Заказ №	1233330000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 4,6 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118016901	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 6,0 - 3,0 GE	Версия
Заказ №	1312470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 3 mm ² , 3 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118114980	
Кол.	100 ST	
Тип	HBT 6,0 - 4,6 GE	Версия
Заказ №	1216230000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4,6 mm ² , 4,6 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118000337	
Кол.	100 ST	
Тип	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Версия
Заказ №	9036290000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,25 mm ² - 1,5 mm ² , 16,75 mm, черный
GTIN (EAN)	4032248175925	
Кол.	100 ST	
Тип	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Версия
Заказ №	9036300000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1 mm ² - 2,5 mm ² , 16,75 mm, черный
GTIN (EAN)	4032248175932	
Кол.	100 ST	

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки


Основные данные для заказа

Тип	LIB 1,5B25 VF	Версия
Заказ №	9200490000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410330	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Тип	LIB 2,5B25 VF	Версия
Заказ №	9200500000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410347	
Кол.	100 ST	
Тип	LIB 6B26 VF	Версия
Заказ №	9200510000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410354	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTI/0,1-0,5	Версия
Заказ №	1491540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301649	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	1491550000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301731	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	1491560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301656	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	1491570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301809	
Кол.	100 ST	

Параллельные соединители



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	VPLI/0,1-0,5	Версия
Заказ №	1491450000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301595	
Кол.	100 ST	
Тип	VPLI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	1491460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301366	
Кол.	100 ST	
Тип	VPLI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	1491470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301571	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Тип	VPLI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	1491480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118301359	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 ST	

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA


- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KSI/0,1-0,5	Версия
Заказ №	1491370000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301625	
Кол.	100 ST	
Тип	KSI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	1491380000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301441	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	KSI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	1491390000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301458	
Кол.	100 ST	
Тип	KSI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	1491410000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301632	
Кол.	100 ST	
Тип	KSI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	1491420000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4050118300994	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 1,5R12 V	Версия
Заказ №	9200460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410309	
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 2,5R12 V	Версия
Заказ №	9200470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410316	
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 6R14 V	Версия
Заказ №	9200480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410323	mm ² - 6 mm ² , желтый
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Вставное распределительное устройство




Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	VSTVI/0,5-1,0	Версия	
Заказ №	1491770000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1	
GTIN (EAN)	4050118301465	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный	
Кол.	100 ST		
Тип	VSTVI/1,5-2,5	Версия	
Заказ №	1491780000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4050118301373	соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий	
Кол.	100 ST		

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M3 V	Версия	
Заказ №	9200070000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409839	соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
Кол.	100 ST		
Тип	LIR 1,5M3,5 V	Версия	
Заказ №	9200080000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409846	соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
Кол.	100 ST		
Тип	LIR 1,5M4 V	Версия	
Заказ №	9200090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409853	соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
Кол.	100 ST		
Тип	LIR 1,5M5 V	Версия	
Заказ №	9200100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный	
GTIN (EAN)	4032248409860	соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²	
Кол.	100 ST		

Аксессуары

Тип	LIR 1,5M6 V	Версия
Заказ №	9200110000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409730	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 1,5M8 V	Версия
Заказ №	9200120000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409747	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M10 V	Версия
Заказ №	9200210000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410033	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M3 V	Версия
Заказ №	9200150000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409778	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M3,5 V	Версия
Заказ №	9200160000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409785	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M4 V	Версия
Заказ №	9200170000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409792	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M5 V	Версия
Заказ №	9200180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M6 V	Версия
Заказ №	9200190000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410019	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 2,5M8 V	Версия
Заказ №	9200200000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410026	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 6M10 V	Версия
Заказ №	9200270000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 6M4 V	Версия
Заказ №	9200230000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 6M5 V	Версия
Заказ №	9200240000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
Кол.	100 ST	
Тип	LIR 6M6 V	Версия
Заказ №	9200250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
Кол.	100 ST	

СТ1 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIR 6M8 V	Версия
Заказ №	9200260000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410088	mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Кол.	100 ST	

Круглый штекер



Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LID 1,5M4 R	Версия
Заказ №	9200670000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410514	
Кол.	100 ST	
Тип	LID 2,5M5 R	Версия
Заказ №	9200680000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410521	
Кол.	100 ST	
Тип	LID 6M5 R	Версия
Заказ №	9200690000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410538	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSTI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	1492040000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301779	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSTI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	1492050000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301861	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSTI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	1492060000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301885	
Кол.	100 ST	

Аксессуары

Кабельный наконечник, розеточная часть для круглой вилки



Полностью изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LID 1,5F4 RF	Версия
Заказ №	9200700000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4032248410545	
Кол.	100 ST	
Тип	LID 2,5F5 RF	Версия
Заказ №	9200710000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4032248410552	
Кол.	100 ST	
Тип	LID 6,0F5 RF	Версия
Заказ №	9200720000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4032248410569	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSHV/0,5-1,0	Версия
Заказ №	1491980000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
GTIN (EAN)	4050118301939	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSHVI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	1491990000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
GTIN (EAN)	4050118301878	
Кол.	100 ST	
Тип	VRSHVI/4,0-6,0	Версия
Заказ №	1492010000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
GTIN (EAN)	4050118301960	
Кол.	100 ST	

Трубки для круглых штекеров, полностью изолированные



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA


- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	VRSHVI/0,5-1,0	Версия
Заказ №	1492020000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1
GTIN (EAN)	4050118301984	mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , красный
Кол.	100 ST	
Тип	VRSHVI/1,5-2,5	Версия
Заказ №	1492030000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4050118301854	соединитель, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , синий
Кол.	100 ST	

Кольцевые кабельные наконечники




Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M10 V	Версия
Заказ №	2792000000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4064675073192	соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Кол.	100 ST	

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES CT1 6	Версия
Заказ №	9007180000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4008190262136	
Кол.	1 ST	

Аксессуары

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Версия	
Заказ №	1121010000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4032248902118		
Кол.	1 ST		