

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима неизолированных соедините-
лей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные
кабельные наконечники, параллельные и последова-
тельные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качествен-
ный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при
работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 10mm ² , 25mm ² , Шестигранный обжим
Заказ №	9006230000
Тип	CTN 25 D5
GTIN (EAN)	4008190198459
Кол.	1 Штука

СТН 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	645.78 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 10-25 мм ² (трубчатый кабельный наконечник)	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	---	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 4
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 8	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	25 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm ²		


Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	25 mm ²	Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
--	--------------------	--------------------	--------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения



CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M5/-10	Версия
Заказ №	1497870000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-10	Версия
Заказ №	1497880000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-10	Версия
Заказ №	1497890000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M10/-10	Версия
Заказ №	1497910000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Кол.	100 ST	

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

СТН 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	КР-M5/-16	Версия
Заказ №	1497920000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Кол.	100 ST	
Тип	КР-M6/-16	Версия
Заказ №	1497930000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Кол.	100 ST	
Тип	КР-M8/-16	Версия
Заказ №	1497940000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Кол.	100 ST	
Тип	КР-M10/-16	Версия
Заказ №	1497950000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Кол.	100 ST	
Тип	КР-M12/-16	Версия
Заказ №	1497960000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Кол.	100 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	КР-M6/-25	Версия
Заказ №	1497970000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 ST	
Тип	КР-M8/-25	Версия
Заказ №	1497980000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 ST	
Тип	КР-M10/-25	Версия
Заказ №	1497990000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 ST	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M12/-25	Версия
Заказ №	1498000000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M16/-25	Версия
Заказ №	1498010000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 ST	

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-10 90	Версия
Заказ №	1497420000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-10 90	Версия
Заказ №	1497430000	Кабельный наконечник, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Кол.	100 ST	

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-16 90	Версия
Заказ №	1497440000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-16 90	Версия
Заказ №	1497450000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-16 90	Версия
Заказ №	1497470000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-16 90	Версия
Заказ №	1497480000	Кабельный наконечник, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Кол.	100 ST	

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M6/-25 90	Версия
Заказ №	1497490000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Версия
Заказ №	1497510000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Версия
Заказ №	1497520000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 ST	
Тип	KWPN-M12/-25 90	Версия
Заказ №	1497530000	Кабельный наконечник, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 ST	

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-10	Версия	
Заказ №	1498620000	Кабельный наконечник, 10 mm ² , 10 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308136		
Кол.	100 ST		

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-16	Версия	
Заказ №	1498630000	Кабельный наконечник, 16 mm ² , 16 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118307856		
Кол.	100 ST		

CTN 25 D5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Версия	
Заказ №	1498640000	Кабельный наконечник, 25 mm ² , 25 mm ² , Нет	
GTIN (EAN)	4050118308013		
Кол.	100 ST		

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение.

Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Версия	
Заказ №	1121010000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4032248902118		
Кол.	1 ST		