

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 25mm ² , 50mm ² , Обжим с гофрированием
Заказ №	9006450000
Тип	PZ 50
GTIN (EAN)	4008 190095796
Кол.	1 Штука

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	595.3 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 0
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 4	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	25 mm ²		


Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	50 mm ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	25 mm ²	Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения



Пример использования



PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 25,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H25,0/30 BR	Версия	
Заказ №	0317000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 16 мм, коричневый	
GTIN (EAN)	4008190158231		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/30D 16 GE	Версия	
Заказ №	9019280000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 16 мм, желтый	
GTIN (EAN)	4008190038380		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/30T SW	Версия	
Заказ №	9021190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 16 мм, черный	
GTIN (EAN)	4008190115166		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/36 BR	Версия	
Заказ №	0317100000	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 мм, 22 мм, коричневый	
GTIN (EAN)	4008190049751		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/36D GE	Версия	
Заказ №	9019300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 мм, 22 мм, желтый	
GTIN (EAN)	4008190054984		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/36T SW	Версия	
Заказ №	9021200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 мм, 22 мм, черный	
GTIN (EAN)	4008190055400		
Кол.	50 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 35,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H35,0/30 BE	Версия
Заказ №	0317200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190023904	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/30D 16 R	Версия
Заказ №	9019310000	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190102234	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/32D R	Версия
Заказ №	9019320000	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 18 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190111847	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/39 BE	Версия
Заказ №	0317300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190151294	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/39D R	Версия
Заказ №	9019330000	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190048365	
Кол.	50 ST	

Провод, ном. сечение 50 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H50,0/41D BL	Версия
Заказ №	9019350000	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190049263	
Кол.	50 ST	
Тип	H50,0/36 OLIV	Версия
Заказ №	0444200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, оливковый
GTIN (EAN)	4008190110284	
Кол.	50 ST	
Тип	H50,0/36D BL	Версия
Заказ №	9019340000	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190067632	
Кол.	50 ST	

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм² - 185,0 мм²



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Тип	H25,0/18	Версия	
Заказ №	0375300000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 18 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190145378		
Кол.	100 ST		
Тип	H25,0/25	Версия	
Заказ №	9004170000	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 мм, 25 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190021863		
Кол.	250 ST		
Тип	H25,0/32	Версия	
Заказ №	9004180000	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 мм, 32 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190113162		
Кол.	100 ST		
Тип	H35,0/18	Версия	
Заказ №	0368900000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 18 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190145675		
Кол.	100 ST		
Тип	H35,0/25	Версия	
Заказ №	9004190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 мм, 25 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190096083		
Кол.	100 ST		
Тип	H35,0/30S	Версия	
Заказ №	9451000000	Кабельный наконечник, Стандартный, 30 мм, 30 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190071516		
Кол.	100 ST		
Тип	H35,0/32	Версия	
Заказ №	9004200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 мм, 32 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190077303		
Кол.	100 ST		
Тип	H50,0/18	Версия	
Заказ №	9004210000	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 18 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190123383		
Кол.	100 ST		
Тип	H50,0/22S	Версия	
Заказ №	9025880000	Кабельный наконечник, Стандартный, 22 мм, 22 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190180430		
Кол.	100 ST		
Тип	H50,0/32	Версия	
Заказ №	9004220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 мм, 32 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190059606		
Кол.	100 ST		

PZ 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части




Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50	Версия
Заказ №	9006280000	
GTIN (EAN)	4008190114619	
Кол.	1 ST	

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	9202810000	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 ST	