

**PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

#### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Заказ №	<a href="#">9006450000</a>
Тип	PZ 50
GTIN (EAN)	4008 190095796
Кол.	1 Штука

**PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	595.3 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

### Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 0
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 4	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	25 mm <sup>2</sup>		


### Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	25 mm <sup>2</sup>	Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием


### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения



Пример использования



**PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Номинальное поперечное сечение провода 25,0 мм<sup>2</sup>



**25 mm<sup>2</sup>**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

### Основные данные для заказа

Тип	H25,0/30 BR	Версия	
Заказ №	<a href="#">0317000000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 16 мм, коричневый	
GTIN (EAN)	4008190158231		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/30D 16 GE	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019280000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 16 мм, желтый	
GTIN (EAN)	4008190038380		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/30T SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">9021190000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 16 мм, черный	
GTIN (EAN)	4008190115166		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/36 BR	Версия	
Заказ №	<a href="#">0317100000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 мм, 22 мм, коричневый	
GTIN (EAN)	4008190049751		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/36D GE	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 мм, 22 мм, желтый	
GTIN (EAN)	4008190054984		
Кол.	50 ST		
Тип	H25,0/36T SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">9021200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 мм, 22 мм, черный	
GTIN (EAN)	4008190055400		
Кол.	50 ST		

### Номинальное поперечное сечение провода 35,0 мм<sup>2</sup>



**35 mm<sup>2</sup>**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	H35,0/30 BE	Версия
Заказ №	<a href="#">0317200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190023904	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/30D 16 R	Версия
Заказ №	<a href="#">9019310000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190102234	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/32D R	Версия
Заказ №	<a href="#">9019320000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 18 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190111847	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/39 BE	Версия
Заказ №	<a href="#">0317300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, бежевый
GTIN (EAN)	4008190151294	
Кол.	50 ST	
Тип	H35,0/39D R	Версия
Заказ №	<a href="#">9019330000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190048365	
Кол.	50 ST	

### Провод, ном. сечение 50 мм<sup>2</sup>



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Тип	H50,0/41D BL	Версия
Заказ №	<a href="#">9019350000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190049263	
Кол.	50 ST	
Тип	H50,0/36 OLIV	Версия
Заказ №	<a href="#">0444200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, оливковый
GTIN (EAN)	4008190110284	
Кол.	50 ST	
Тип	H50,0/36D BL	Версия
Заказ №	<a href="#">9019340000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190067632	
Кол.	50 ST	

**PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм<sup>2</sup> - 185,0 мм<sup>2</sup>



Для проводов 10,0-185,0 мм<sup>2</sup> (AWG 7-350 MCM)  
 Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом  
 Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1  
 • Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

### Основные данные для заказа

Тип	H25,0/18	Версия	
Заказ №	<a href="#">0375300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 18 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190145378		
Кол.	100 ST		
Тип	H25,0/25	Версия	
Заказ №	<a href="#">9004170000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 мм, 25 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190021863		
Кол.	250 ST		
Тип	H25,0/32	Версия	
Заказ №	<a href="#">9004180000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 мм, 32 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190113162		
Кол.	100 ST		
Тип	H35,0/18	Версия	
Заказ №	<a href="#">0368900000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 18 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190145675		
Кол.	100 ST		
Тип	H35,0/25	Версия	
Заказ №	<a href="#">9004190000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 мм, 25 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190096083		
Кол.	100 ST		
Тип	H35,0/30S	Версия	
Заказ №	<a href="#">9451000000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 30 мм, 30 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190071516		
Кол.	100 ST		
Тип	H35,0/32	Версия	
Заказ №	<a href="#">9004200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 мм, 32 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190077303		
Кол.	100 ST		
Тип	H50,0/18	Версия	
Заказ №	<a href="#">9004210000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 18 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190123383		
Кол.	100 ST		
Тип	H50,0/22S	Версия	
Заказ №	<a href="#">9025880000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 22 мм, 22 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190180430		
Кол.	100 ST		
Тип	H50,0/32	Версия	
Заказ №	<a href="#">9004220000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 мм, 32 мм, Нет	
GTIN (EAN)	4008190059606		
Кол.	100 ST		

## PZ 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50	Версия
Заказ №	<a href="#">9006280000</a>	
GTIN (EAN)	4008190114619	
Кол.	1 ST	

### Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

### Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	<a href="#">9202810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 ST	