
Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16-6) луженые медные допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 12 mm, синий
Заказ №	9006870000
Тип	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332327
Кол.	100 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

C					
Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
	0.00				
Масса нетто	0.82 g				
Экологическое соответстви	е изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	виня			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Технические данные					
Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет синий	Исполнение	Стандартный		
Кабельные наконечники					
Диаметр поверхности контакта (D1)	6 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm		
Диаметр изоляции (D2)	12.1 mm	Толщина изоляции (S2)	0.3 mm		
L1 в мм	25.50 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 6		
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	26 mm		
Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm²	Цветовой код	Weidmueller		
Классификации					
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005		
ETIM 8.0	EC000005 EC000005	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000005		
ETIM 8.0	EC000005 EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01		
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-01		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-02-01		
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01		
		LOLAGO 14.0	21-40-02-01		
ECLASS 15.0	27-40-02-01				

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических



Изображения



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

H16,0/25,5X BL SV		

Чертеж