


H16,0/25,5X BL SV



- Конический кабельный ввод из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)
- луженые медные
допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 мм, 12 мм, синий
Заказ №	9006870000
Тип	H16,0/25,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008 190332327
Кол.	100 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.82 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет синий	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	6 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm
Диаметр изоляции (D2)	12.1 mm	Толщина изоляции (S2)	0.3 mm
L1 в мм	25.50 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 6
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	26 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	16 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H16,0/25,5X BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

