#### **DMS 3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

#### Основные данные для заказа

Версия	DMS 3, Электрический динамометрический
	ключ
Заказ №	<u>9007440000</u>
Тип	DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Кол.	1 Штука

#### **DMS 3**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты	
Допуски к эксплуатации	

ROHS	Соответствовать

#### Размеры и массы

Высота	127 mm	Высота (в дюймах)	5 inch
Ширина	239 mm	Ширина (в дюймах)	9.4094 inch
Длина	78 mm	Длина (в дюймах)	3.0709 inch
Диаметр	35 mm	Масса нетто	411.23 g

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c, 7a, 7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

#### Технические данные

Описание артикула	Электрический динамометрический
	динамометрический ключ с входным
	присоединительным размером 1/4"

#### Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс.	15 Nm	Регулировка момента вращения, мин.	15 Nm

#### Электрическая отвертка

Скорость холостого хода	200 и 400 мин-1	Macca	400 g
Номинальное напряжение	2.4 V	Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3
Регулировка момента вращения, макс.	15 Nm	Регулировка момента вращения, мин.	15 Nm
Аккумуляторные батареи	Никель- металлогидридные аккумуляторные элементы	Масса аккумулятора	122 g
Напряжение аккумуляторной батареи	2.4 V		

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 9.0	21-05-21-90
ECLASS 9.1	21-04-04-17	ECLASS 10.0	21-05-21-90
ECLASS 11.0	21-05-08-90	ECLASS 12.0	21-05-08-90
ECLASS 13.0	21-05-08-90	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

Статус каталога / Изображения

### DMS 3



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



#### Пример использования








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Лезвия Е6,3 - шлиц



#### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Версия
Заказ №	9024000000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852634	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Версия
Заказ №	9024020000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852627	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Версия
Заказ №	9024030000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852658	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Версия
Заказ №	9024040000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852665	
Кол.	5 ST	

#### Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Phillips / Recess



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отверткеЛезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

#### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PH1X70	Версия
Заказ №	9024080000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870744	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PH2X70	Версия
Тип Заказ №	BIT E6,3 PH2X70 9024090000	Версия Аксессуар, Бита для отвертки





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Наружный шестигранник с входным

### Аксессуары

#### Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv

присоединительным размером 1/4" согласно
DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного
присоединения к электрической отверткеЛезвия,
крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN
5262,входной присоединительный размер 1/4,5 DIN

3126

#### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Версия
Заказ №	9024100000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870713	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Версия
Тип Заказ №	BIT E6,3 PZ2X70 9024110000	Версия Аксессуар, Бита для отвертки

#### Лезвия Е6,3 - шлиц

Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отверткеЛезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126



#### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Версия
Заказ №	9025590000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190151935	
Кол.	10 ST	
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Версия
Заказ №	9202750000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504725	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Версия
Заказ №	9202740000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504718	
Кол.	5 ST	

Статус каталога / Изображения

#### **DMS 3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **DMS 3**



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

#### Основные данные для заказа

Тип	AKKU DMS 3	Версия
Заказ №	9007450000	DMS 3, Батарея
GTIN (EAN)	4008190450106	
Кол.	1 ST	
Тип	LG DMS PRO/ DMS 3	Версия
Тип Заказ №	LG DMS PRO/ DMS 3 9007460000	Версия DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В
	,	

#### Набор лезвий Е6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

#### Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX WI DMS 3	Версия
Заказ №	9024970000	Аксессуар, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248068067	
Кол.	1 ST	