

Справочный листок технических данных

DMS 3

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Версия	DMS 3, Электрический динамометрический ключ
Заказ №	9007440000
Тип	DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Кол.	1 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Высота	127 mm	Высота (в дюймах)	5 inch
Ширина	239 mm	Ширина (в дюймах)	9.4094 inch
Длина	78 mm	Длина (в дюймах)	3.0709 inch
Диаметр	35 mm	Масса нетто	411.23 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Технические данные

Описание артикула	Электрический динамометрический ключ с входным присоединительным размером 1/4"
-------------------	--

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 2.5 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 0.3 Nm
--	---

Электрическая отвертка

Скорость холостого хода	200 и 400 мин-1	Масса	400 g
Номинальное напряжение	2.4 V	Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3
Регулировка момента вращения, макс. 2.5 Nm		Регулировка момента вращения, мин.	0.3 Nm
Аккумуляторные батареи	Никель-металлогидридные аккумуляторные элементы	Масса аккумулятора	122 g
Напряжение аккумуляторной батареи 2.4 V			

Классификации

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

DMS 3

www.weidmueller.com

Изображения



Пример использования





Аксессуары

Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Версия
Заказ №	9024000000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852634	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Версия
Заказ №	9024020000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852627	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Версия
Заказ №	9024030000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852658	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Версия
Заказ №	9024040000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852665	
Кол.	5 ST	

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Phillips / Recess



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PH1X70	Версия
Заказ №	9024080000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870744	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PH2X70	Версия
Заказ №	9024090000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870720	
Кол.	5 ST	



Аксессуары

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма Е6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Версия
Заказ №	902410000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870713	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Версия
Заказ №	902411000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870706	
Кол.	5 ST	

Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма Е6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 Z 0.8X4.0X39	Версия
Заказ №	902559000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190151935	
Кол.	10 ST	
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Версия
Заказ №	920275000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504725	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Версия
Заказ №	920274000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504718	
Кол.	5 ST	



DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DMS 3



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	AKKU DMS 3	Версия
Заказ №	9007450000	DMS 3, Батарея
GTIN (EAN)	4008190450106	
Кол.	1 ST	

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	LG DMS PRO / DMS 3	Версия
Заказ №	9007460000	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В
GTIN (EAN)	4008190404970	перем. тока
Кол.	1 ST	

Набор лезвий E6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма Е6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX WI DMS 3	Версия
Заказ №	9024970000	Аксессуар, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248068067	
Кол.	1 ST	