

## DMS 3



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

### Основные данные для заказа

Версия	DMS 3, Электрический динамометрический ключ
Заказ №	<a href="#">9007440000</a>
Тип	DMS 3
GTIN (EAN)	4008 190404987
Кол.	1 Штука

## DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Высота	127 mm	Высота (в дюймах)	5 inch
Ширина	239 mm	Ширина (в дюймах)	9.4094 inch
Длина	78 mm	Длина (в дюймах)	3.0709 inch
Диаметр	35 mm	Масса нетто	411.23 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

### Технические данные

Описание артикула	Электрический динамометрический ключ с входным соединительным размером 1/4"
-------------------	---

### Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 2.5 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 0.3 Nm
--	---

### Электрическая отвертка

Скорость холостого хода	200 и 400 мин-1	Масса	400 g
Номинальное напряжение	2.4 V	Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3
Регулировка момента вращения, макс. 2.5 Nm		Регулировка момента вращения, мин.	0.3 Nm
Аккумуляторные батареи	Никель-металлогидридные аккумуляторные элементы	Масса аккумулятора	122 g
Напряжение аккумуляторной батареи	2.4 V		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		

**Изображения**

**Пример использования**



## DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

#### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Версия
Заказ №	<a href="#">9024000000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852634	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Версия
Заказ №	<a href="#">9024020000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852627	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Версия
Заказ №	<a href="#">9024030000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852658	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Версия
Заказ №	<a href="#">9024040000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852665	
Кол.	5 ST	

### Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Phillips / Recess



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

#### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PH1X70	Версия
Заказ №	<a href="#">9024080000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870744	
Кол.	5 ST	
Тип	BIT E6,3 PH2X70	Версия
Заказ №	<a href="#">9024090000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870720	
Кол.	5 ST	

## DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126

#### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Версия	
Заказ №	<a href="#">9024100000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки	
GTIN (EAN)	4008190870713		
Кол.	5 ST		
Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Версия	
Заказ №	<a href="#">9024110000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки	
GTIN (EAN)	4008190870706		
Кол.	5 ST		

### Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке. Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

#### Основные данные для заказа

Тип	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Версия	
Заказ №	<a href="#">9025590000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки	
GTIN (EAN)	4008190151935		
Кол.	10 ST		
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Версия	
Заказ №	<a href="#">9202750000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки	
GTIN (EAN)	4032248504725		
Кол.	5 ST		
Тип	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Версия	
Заказ №	<a href="#">9202740000</a>	Аксессуар, Бита для отвертки	
GTIN (EAN)	4032248504718		
Кол.	5 ST		

## DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### DMS 3



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

#### Основные данные для заказа

Тип	AKKU DMS 3	Версия
Заказ №	<a href="#">9007450000</a>	DMS 3, Батарея
GTIN (EAN)	4008190450106	
Кол.	1 ST	

### DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

#### Основные данные для заказа

Тип	LG DMS PRO/ DMS 3	Версия
Заказ №	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В перем. тока
GTIN (EAN)	4008190404970	
Кол.	1 ST	

### Набор лезвий E6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

#### Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX WI DMS 3	Версия
Заказ №	<a href="#">9024970000</a>	Аксессуар, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248068067	
Кол.	1 ST	