Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Версия	DMS 3, Батарея	
Заказ №	<u>9007450000</u>	
Тип	AKKU DMS 3	
GTIN (EAN)	4008190450106	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных

AKKU DMS 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Масса нетто	126.78 g		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Технические данные			
Описание артикула	Аккумулятор для DMS 3		
Электрическая отвертка			
Масса	122 g	Номинальное напряжение	2.4 V
Классификации			
ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 9.0	21-05-92-07
ECLASS 9.1	21-05-92-07	ECLASS 10.0	21-05-92-07
ECLASS 11.0	21-05-29-02	ECLASS 12.0	21-05-29-02
ECLASS 13.0	21-05-29-02	ECLASS 14.0	21-05-29-02
ECLASS 15.0	21-05-29-02		