

**AKKU DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Версия     | DMS 3, Батарея             |
| Заказ №    | <a href="#">9007450000</a> |
| Тип        | AKKU DMS 3                 |
| GTIN (EAN) | 4008190450106              |
| Кол.       | 1 Штука                    |

## AKKU DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |          |
|-------------|----------|
| Масса нетто | 126.78 g |
|-------------|----------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто          |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

## Технические данные

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Описание артикула | Аккумулятор для DMS 3 |
|-------------------|-----------------------|

## Электрическая отвертка

|       |       |                        |       |
|-------|-------|------------------------|-------|
| Масса | 122 g | Номинальное напряжение | 2.4 V |
|-------|-------|------------------------|-------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001199    | ETIM 9.0    | EC001199    |
| ETIM 10.0   | EC001199    | ECLASS 14.0 | 21-05-29-02 |
| ECLASS 15.0 | 21-05-29-02 |             |             |