Справочный листок технических дан-

LG DMS PRO/DMS 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Версия	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В перем. тока		
Заказ №	9007460000		
Тип	LG DMS PRO/ DMS 3		
GTIN (EAN)	4008190404970		
Кол.	1 Штука		

Справочный листок технических данных

LG DMS PRO/ DMS 3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
gon, jokin k okonzi ja ragim	ϵ		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			1
Глубина	178 mm	Глубина (дюймов)	7.0079 inch
Высота	78 mm	Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина	150 mm	Ширина (в дюймах)	5.9055 inch
Длина	178 mm	Длина (в дюймах)	7.0079 inch
 Масса нетто	604.79 g	, , ,	
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Технические данные			
Диапазон напряжений	12 / 14.4 / 18 V	Описание артикула	Аккумуляторная динамометрическая отвертка с входным присоединительным размером 1/4"
Электрическое подключение	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Электрическая отвертка			
Зарядное устройство - выход	DC 2.86V; 4.8A / 30W max.	Зарядное устройство - вход	AC 220-240V~50-60H: 30W
Скорость холостого хода	200 u. 600 min-1	Macca	600 g
Номинальное напряжение	3.6 V	Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3
Напряжение аккумуляторной батареи		Масса - зарядное устройство	600 g
Макс. крутящий момент при соединении	3 Nm		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000359 EC000359
ETIM 10.0	EC000359 EC000359	ECLASS 9.1	21-05-92-01
ECLASS 10.0	21-05-92-01	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	21-05-92-01
ECLASS 12.0	21-05-29-01 21-05-29-01	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	21-05-29-01 21-05-29-01
ECLASS 14.0	Z 1-U5-Z9-U I	ECLA33 15.U	Z 1-U5-Z9-U I

Статус каталога / Изображения