

## LG DMS PRO/ DMS 3



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

### Основные данные для заказа

Версия	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В перем. тока
Заказ №	<a href="#">9007460000</a>
Тип	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
Кол.	1 Штука

## LG DMS PRO/ DMS 3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	178 mm	Глубина (дюймов)	7.0079 inch
Высота	78 mm	Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина	150 mm	Ширина (в дюймах)	5.9055 inch
Длина	178 mm	Длина (в дюймах)	7.0079 inch
Масса нетто	604.79 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Технические данные

Диапазон напряжений	12 / 14.4 / 18 V	Описание артикула	Аккумуляторная динамометрическая отвертка с входным присоединительным размером 1/4"
Электрическое подключение	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

### Электрическая отвертка

Зарядное устройство - выход	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Зарядное устройство - вход	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Скорость холостого хода	200 и 600 min-1	Масса	600 g
Номинальное напряжение	3.6 V	Адаптер лезвия	1/4" DIN 3126, форма E6,3
Напряжение аккумуляторной батареи	3.6 V	Масса - зарядное устройство	600 g
Макс. крутящий момент при соединении	3 Nm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		